



# CorePro Glass High Lumen bulbs

## CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG

CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 2700 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 2700 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 144.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	300 °
Ljusflöde	2 452 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	144,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %


Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Strömförbrukning	17 W
Lampström (nom)	140 mA
Motsvarande effekt	150 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.51
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	60 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

# CorePro Glass High Lumen bulbs

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	Glas
Lampform	A67
Nettovikt (styck)	0,040 kg
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	D
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	17 kWh
EPREL-registreringsnummer	374867
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C
Användningsförhållanden	
kan den användas i slutna armaturer	No



Trådlös teknik	Ej tillämpligt
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG
Full EOC	871951434744100
Beskrivning av lokal kod	8296495
Beställningsnummer	929002055092
Materialnummer (12NC)	929002055092
Lokal kod	8296495
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514347441
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514347458

## Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG	70 mm	128 mm

## Fotometriska data




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG

Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG


# CorePro Glass High Lumen bulbs

## Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67  
827 CLG

## Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827  
CLG



Life Expectancy Diagram

