



# CorePro LEDspot MV



## CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 4000 K, 240 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 4000 K, 240 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 80 lm/W, EEL F, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Produktdata

Allmän information	
Socket	GU10
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LEDspot
Mätreferens för ljusflöde	Narrow Cone
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Spridningsvinkel (nom)	36°
Ljusflöde	240 lm
Ljusstyrka (nom)	500 cd
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	80 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	240 lm

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Strömförbrukning	3 W
Lampström (nom)	22 mA
Motsvarande effekt	35 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.55
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	55 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Endast med särskilda dimmers
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar

# CorePro LEDspot MV

Material i lampan	Glas
Lampform	PAR16
Nettovikt (styck)	0,048 kg

## Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	F
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	391906
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C


## Användningsförhållanden

Trådlös teknik	Ej tillämpligt
----------------	----------------

## Produktdata



Beställningsproduktnamn	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM
Full EOC	871869673022500
Beskrivning av lokal kod	8296646
Beställningsnummer	929002065602
Materialnummer (12NC)	929002065602
Lokal kod	8296646
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696730225
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696730232

## Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm

## Fotometriska data




Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM

Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM

# CorePro LEDspot MV

## Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM

## Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM

