



# CorePro LEDspot LV



## CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D

CorePro, LEDspot, MR11, 20 W, GU4, 2700 K, 184 lm, CRI 80, 25000 h, Glas

CorePro, LEDspot, MR11, 20 W, GU4, 2700 K, 184 lm, CRI 80, 25000 h, Glas, 80.00 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20

### Produktdata

Allmän information	
Socket	GU4
Nominell livslängd	25 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LEDspot
Mätpreferens för ljusflöde	Narrow Cone
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	36 °
Ljusflöde	184 lm
Ljusstyrka (nom)	400 cd
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	80,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	184 lm

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	- Hz
Ingångsfrekvens	- Hz
Strömförbrukning	2,3 W
Lampström (nom)	340 mA
Motsvarande effekt	20 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.6
Spänning (nom)	ac electronic 12 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	60 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar

# CorePro LEDspot LV

Material i lampan	Glas
Lampform	MR11
Nettovikt (styck)	0,018 kg
<b>Användning och godkännande</b>	
Energieffektivitetsklass	F
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	391909
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C


## Användningsförhållanden

Trådlös teknik	Ej tillämpligt
----------------	----------------

## Produktdata


Beställningsproduktnamn	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D
Fullständigt produktnamn	CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D
Full EOC	871869965948600
Beskrivning av lokal kod	8295161
Beställningsnummer	929002066402
Materialnummer (12NC)	929002066402
Lokal kod	8295161
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699659486
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8718699659493

## Måttskiss




Product	D	C
CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	35,5 mm	39,5 mm

## Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D



Light Distribution Diagram - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D


# CorePro LEDspot LV

## Fotometriska data




Accent Lighting Spots - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D

## Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D



LEDspot Classic MR11 36D 2700K

