



Becuri LEDbulbs clasice cu filament

LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6

Disponând de un design clasic tradițional, becurile LEDbulbs clasice cu filament combină formele familiare ale becurilor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei LED cu durată mare de viață. Acestea oferă lumină albă caldă atrăgătoare, decorativă, în același timp reducând consumul de energie cu aproximativ 90% în comparație cu becurile tradiționale.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27 [E27]
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	20.000
Durată de viață nominală (ore)	15.000 ore
Lighting Technology	LED
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Flux luminos	1.521 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	144,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Valoare pălpăire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	10,5 W
Curent lampă (nom.)	90 mA
Echivalent putere	100 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (fracție)	0.52
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	50 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

Becuri LEDbulbs clasice cu filament

Sistem mecanic și carcasă

Finisaj bec	Mat
Formă bec	G120 [G 120 mm]

Aprobare și aplicație


Clasă de eficiență energetică	D
Consum de energie kWh/1000 h	11 kWh
Număr de înregistrare EPREL	400297
EyeComfort	Da

Date despre produs

Nume comandă produs	LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6
---------------------	---


Numele complet al produsului	LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6
Full EOC	871869966516600
Cod de comandă	66516600
Număr material (12NC)	929002067901
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718699665166
Numărător SAP – Pachete per exterior	6
EAN/UPC – Cutie	8718699665173

Cote




Product	D	C
LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6	125 mm	177 mm

Date fotometrice




Light Distribution Diagram - LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6

Becuri LEDbulbs clasice cu filament

Date fotometrice




General uniform lighting - LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 100W E27 CW G120 FR ND 1PF/6

