



CorePro LEDspot MV



CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 230 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 230 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 76 lm/W, EEL F, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produktdata

Allmän information	
Socket	GU10
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LEDspot
Mätreferens för ljusflöde	Narrow Cone
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Spridningsvinkel (nom)	36°
Ljusflöde	230 lm
Ljusstyrka (nom)	500 cd
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	76 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	230 lm

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Strömförbrukning	3 W
Lampström (nom)	22 mA
Motsvarande effekt	35 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.55
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	65 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Endast med särskilda dimmers
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar

CorePro LEDspot MV

Material i lampan	Glas
Lampform	PAR16
Nettovikt (styck)	0,048 kg

Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	F
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	391910
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C


Användningsförhållanden

Trådlös teknik	Ej tillämpligt
----------------	----------------

Produktdata



Beställningsproduktnamn	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM
Full EOC	871869672135300
Beskrivning av lokal kod	8296645
Beställningsnummer	929002068202
Materialnummer (12NC)	929002068202
Lokal kod	8296645
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696721353
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696721360

Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

CorePro LEDspot MV

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

