



CorePro LEDspot MV



CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 86 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produktdata

Allmän information	
Socket	GU10
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LEDspot
Mätreferens för ljusflöde	Narrow Cone
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Spridningsvinkel (nom)	36°
Ljusflöde	345 lm
Ljusstyrka (nom)	700 cd
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	86 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	345 lm

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Strömförbrukning	4 W
Lampström (nom)	24 mA
Motsvarande effekt	50 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,6
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	70 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Endast med särskilda dimmers
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar

CorePro LEDspot MV

Material i lampan	Glas
Lampform	PAR16
Nettovikt (styck)	0,048 kg

Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	F
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	391911
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C


Användningsförhållanden

Trådlös teknik	Ej tillämpligt
----------------	----------------

Produktdata


Beställningsproduktnamn	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM
Full EOC	871951435883600
Beskrivning av lokal kod	8296648
Beställningsnummer	929002068302
Materialnummer (12NC)	929002068302
Lokal kod	8296648
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514358836
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514358843

Måttskiss




Product	D	C
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM


CorePro LEDspot MV

Fotometriska data



Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM

Livslängd



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM

