



MasterConnect LEDtube EM/Mains T8



MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8

Siamo lieti di presentare MasterConnect LEDtubes, lampade a T8 retrofit connesse che rappresentano un modo facile e ottimale per passare all'illuminazione connessa. Le soluzioni LED MasterConnect si configurano senza difficoltà tramite un'app intuitiva e possono essere programmate per ottimizzare il risparmio energetico, offrendo nel contempo illuminazione wireless e automatizzata per darti comodità e praticità. In più, sono pienamente scalabili e aggiornabili. Per sfruttare altri elementi, come il telecomando o una dashboard di gestione, puoi semplicemente mantenere le lampade già installate e aggiungere un gateway per ottenere tutti i vantaggi di un sistema basato su cloud. Non c'è modo migliore per portare le soluzioni d'illuminazione a un nuovo livello.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Temperatura del colore correlata	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		6500 K
Durata nominale	60.000 ore	Uniformità del colore	<6
Ciclo di commutazione on/off	200.000	Indice di resa cromatica (CRI)	83
Lighting Technology	LED	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Valore di tremolio (PstLM)	1
		Effetto stroboscopico	0,9
		Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Codice colore	865 [CCT of 6500K]	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Angolo del fascio (Nom)	160 °	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Flusso luminoso	3.700 lm	Consumo energetico	25 W
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	148 lm/W	Corrente lampada (Max)	117 mA
Designazione colore	Cool Daylight		

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

Corrente lampada (Min)	108 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Tensione (Nom)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	58 W
Corrente di spunto di alimentazione	9
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Rete	73
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM senza condensatore di rifasamento.	73
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM con condensatore di rifasamento.	15
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Rete	116
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM senza condensatore di rifasamento.	116
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM con condensatore di rifasamento.	24
Compatibilità del ballast	EM/Mains

Temperatura

Range temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C
Temp. massima involucro (Nom)	65 °C

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Wireless Dim
-------------	--------------

Meccanica e corpo

Lunghezza prodotto	1.500 mm
--------------------	----------

Forma lampadina	T8
-----------------	----


Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	D
Prodotto per il risparmio energetico	Si
Marchi di approvazione	Conformità RoHS Certificato KEMA Keur
Consumo energetico kWh/1000 h	25 kWh
Numero di registrazione EPREL	406203
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8
Nome completo prodotto	MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8
Full EOC	871869966978200
Descrizione codice locale	MLTCON58865UOG2
Codice d'ordine	66978200
Codice materiale (12NC)	929002210902
Codice locale	MLTCON58865UOG2
Numeratore - Quantità per confezione	1
Peso netto (Pezzo)	0,450 kg
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699669782
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718699669799


Disegno tecnico




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8	25,8 mm	28 mm	1.498,7 mm	1.505,8 mm	1.512,9 mm

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8


Fotometrie



General uniform lighting - MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8




Spectral Power Distribution Colour - MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8




Light Distribution Diagram - MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8

Durata





FailureRate



LifetimeVsTc

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

Durata



Lumen Maintenance Diagram - MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8

Lumen Maintenance Diagram - MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8



Life Expectancy Diagram

