

MasterConnect LEDtube EM/電源 T8

MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8

隆重推出 MasterConnect LED 燈管 - 智慧升級版 LED T8 燈,可讓您輕鬆又順暢地升級到連網照明。使用直覺式 App 輕鬆設定,而且 MasterConnect LED 燈管照明可進行程式設定,以獲得最大節能效益,同時提供無線和自動化照明,讓您使用起來舒適又方便。此外,這款燈可完整進行擴充和升級。如果您想要享受進一步的好處,例如遙控器或管理儀表板,您只需保留目前已安裝的燈並新增閘道,即可體驗雲端架構系統的所有優點。這是將照明解決方案提升到全新境界的最好方法。

产品数据

一般資訊			
楚座基底	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		
標彩使用書命	60,000 h		
切換週期	200,000		
照明技術	LED		
通量测量参考	Sphere		
照明技術			
色碼	865 [CCT of 6500K]		
光束角 (Nom)	160 °		
光通量	3,700 lm		
色彩名稱	冷日光色		
相關色溫 (標業)	6500 K		
光效 (額定) (標準)	148 lm/W		
色彩一致性	<6		
演色性指數 (CRI)	83		
LLMF 標彩壽命結束 (規範)	70 %		
光生物學安全性符合 EN 62471	RG0		

運轉與電力	
線路頻率	50 to 60 Hz
輸入頻率	50 至 60 Hz
耗電量	25 W
楚具電流 (最大)	117 mA
燈具電流 (最小)	108 mA
起始時間 (標稱)	0.5 s
達到 60% 光色的熱機時間	0.5 s
功率因數 (比值)	0.9
電壓 (標補)	220-240 V
日光燈具功率的 LED 替代選擇	58 W
電源浪湧電流	9
MCB 10A B 型上燈數上限 - 電源	73
MCB 10A B 型上燈數上限 - 不含輕巧燈座的 EM 安定器。	73
MCB 10A B 型上燈數上限 - 含輕巧燈座的 EM 安定器。	15
MCB 16A B 型上燈敷上限 - 電源	116
MCB 16A B 型上燈數上限 - 不含輕巧燈座的 EM 安定器。	116
MCB 16A B 型上燈數上限 - 含輕巧燈座的 EM 安定器。	24


Datasheet, 2023, 四月 15 要更改的数据主题

MasterConnect LEDtube EM/電源 T8

鎮流器相容性	緊急/電源
温度	
⊤盒上限 (正常情況)	65 ℃
控制與調光	
可觸光	無線調光
機械與外罩	
產品長度	1,500 mm
楚 泡形狀	Т8
淨重 (個)	0.450 kg
認證與應用	
節能等級	D
節能燈具產品	是
核准標記	符合 RoHS 標準 KEMA Keur 認證
能源消耗 kWh/1000 h	25 kWh
EPREL 註冊碼	406203
CE 標誌	是

符合歐盟 RoHS 標準	是		
閃爍值 (PstLM) - 符合 EN 61000-3-3 的閃爍值	1		
頻閃效應能見度測量 (SVM)	0.9		
環境溫度範圍	-20 °C 至 45 °C		
產品資料			
下訂產品名稱	MC LEDtube IA 1500mm UO		
	25W865 T8		
完整產品名稱	MC LEDtube IA 1500mm UO		
	25W865 T8		
完整產品代碼	871869966978200		
訂單代碼	929002210902		
材質 Nr. (12NC)	929002210902		
分子 - 每個包裝的數量	1		
EAN/UPC - 產品/案例	8718699669782		
分子 - 每一外盒包裝	10		


二维绘图




Product	D1	D2	A1	A2	А3
MC LEDtube IA 1500mm UO	25.8 mm	28 mm	1,498.7 mm	1,505.8 mm	1,512.9 mm
25W865 T8					

8718699669799

光度数据



General uniform lighting - MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8




Spectral Power Distribution Colour - MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8 $\,$

EAN/UPC - 箱


MasterConnect LEDtube EM/電源 T8


光度数据




Light Distribution Diagram - MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8

壽命






FailureRate



LifetimeVsTc




Lumen Maintenance Diagram - MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8

Lumen Maintenance Diagram - MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8

MasterConnect LEDtube EM/電源 T8

壽命



Life Expectancy Diagram

