



MAZDA LED ampoules forme flamme et luster pour un éclairage plus lumineux



Les ampoules MAZDA LED flamme et lustre offrent une lumière de haute qualité pour illuminer tout espace, tout en réalisant d'importantes économies d'énergie.

Informations générales

Culot	E14
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Type de lampe	LED

Données techniques de l'éclairage

Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Angle du faisceau (nom.)	300 degré(s)
Flux lumineux	470 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	109,00 lm/W

Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité

Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	4,3 W
Courant lampe (nom.)	40 mA
Puissance équivalente	40 W
Heure de démarrage (nom.)	0,4 s
Temps de chauffe à 60 %	0.4 s
Facteur de puissance (fraction)	0.52
Tension (nom.)	220-240 V

Température

Température maximale du produit (nom.)	55 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	B35
Poids net (pièce)	0,014 kg

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1825257
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	0,9
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C

Données du produit

Nom du produit de la commande	MZD LEDCLA 40W B35 E14 840 CL ND 1CT/10
Nom de produit complet	MZD LEDCLA 40W B35 E14 840 CL ND 1CT/10
Code EOC	313918816398000
Code de commande	16398000
Code 12NC	929002214932
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	3139188163980
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	3139188163997