



# DEL à trois intensités

## 18.5A21/LED/927/P/E26/3WAY ND 4/1FB T20

L'ampoule à DEL à forme de A de Philips diffuse une lumière omni-directionnelle idéale pour l'éclairage général d'une pièce. Cette lampe crée une atmosphère confortable en fournissant trois niveaux d'intensité de lumière blanche douce qui ne décolorera pas les tissus ni l'ameublement.

### Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Durée de vie nominale	15 000 h
Cycle de commutation	50 000
Durée de vie nominale (heures)	15 000 h
Lighting Technology	LED

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleurs	927 [CCT of 2700K]
Code de couleur	927 [CCT of 2700K]
Angle du faisceau (nom.)	250 °
Désignation de couleur	Blanc chaud (BC)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	116,00 lm/W
Constance de la couleur	<4
Indice de rendu des couleurs (IRC)	90
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Line Frequency	60 Hz
Fréquence d'entrée	60 Hz
Consommation	13 18,5 6 W
Courant de la lampe (max.)	157 mA

Courant de la lampe (min.)	54 mA
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.7
Tension (nom.)	120 V

Température	
T boîtier maximum (nom.)	95 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	Non

Mécanique et boîtier	
Fini des ampoules	Givré
Matériau de l'ampoule	Plastique
Forme de l'ampoule	A21
Poids net (pièce)	0,096 kg


Approbation et utilisation	
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
EyeComfort	Oui
Conformes T20	Yes

## DEL à trois intensités

Innovations en matière de DEL	EyeComfort
<b>Conditions d'utilisation</b>	
peut-il être utilisé dans des luminaires fermés?	No
<b>Données de produit</b>	
Nom du produit de la commande	18.5A21/LED/927/P/E26/3WAY ND 4/1FB T20
Nom complet du produit	18.5A21/LED/927/P/E26/3WAY ND 4/1FB T20



Code de commande	556950
Numéro de matériau (12 CN)	929002285105
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677556952
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	4
EAN/CUP – Boîte	50046677556957

### Schéma dimensionnel



Product	D	C
18.5A21/LED/927/P/E26/3WAY ND 4/1FB T20	70,6 mm	133,1 mm

### Données photométriques




General uniform lighting - 18.5A21/LED/927/P/E26/3WAY ND 4/1FB T20

Light Distribution Diagram - 18.5A21/LED/927/P/E26/3WAY ND 4/1FB T20

## DEL à trois intensités

### Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - 18.5A21/LED/927/P/E26/3WAY ND  
4/1FB T20

### Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - 18.5A21/LED/927/P/E26/3WAY ND 4/1FB  
T20

