



CorePro Plastic LEDbulbs

CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827

CorePro LEDbulb-pæren er den perfekte pæren for dine grunnleggende belysningsbehov. Den gir et vakkert lys og den pålitelige ytelsen du forventer fra LED til en rimelig pris. CorePro LEDbulbs er compatible med eksisterende armaturer E14- eller B2-fatninger og er utformet som en ettermonterbar erstatning av glødelamper. De gir store energibesparelser på 80 % og gir utmerket lyskvalitet. Med en levetid på 15 000 timer reduserer den vedlikeholdskostnader.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
Garantiperiode	2 år
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	180 grad(er)
Lysytelse	806 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	100 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	8 W
lyskildestrom (nom.)	46 mA
Effekten som tilsvare	60 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.54
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	75 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

CorePro Plastic LEDbulbs

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Plast
Lyspæreform	A60
Nettovekt (stykk)	0,029 kg


Godkjenning og bruksområde

Energieeffektivitet, klasse	F
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	397611
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 °C til 45 °C


Bruksforhold

Kan produktet brukes i lukkede armaturer?	No
---	----

Målskisse



Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27
827

Produktdaten

Produktnavn for bestilling	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827
Full EOC	872016916897800
Lokal kodebeskrivelse	3757986
Bestillingskode	929002306208
Materialenr. (12NC)	929002306208
Lokal bestillingskode	3757986
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169168978
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8720169168985


Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	60 mm	108 mm



General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827


CorePro Plastic LEDbulbs

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827



Life Expectancy Diagram

