



CorePro Plastic LED-ljuskällor



CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro LED bulb är perfekt för dina grundläggande belysningsbehov. Den ger vackert ljus och har den pålitliga prestanda du kan förvänta dig av prisvärda LED-ljuskällor. CorePro LEDbulb kan användas i befintliga armaturer med E27- eller B22-socklar och är avsedda som ersättning för traditionella glödlampor. De ger stora energibesparingar, upp till 80%, samt utmärkt ljus kvalitet. Med livslängd på 15 000 timmar minskar underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	180 °
Ljusflöde	806 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	100 lm/W


Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Strömförbrukning	8 W
Lampström (nom)	46 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.54

CorePro Plastic LED-ljuskällor

Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	75 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Plast
Lampform	A60
Nettovikt (styck)	0,029 kg
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	397611
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C
Användningsförhållanden	
kan den användas i slutna armaturer	No
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827
Full EOC	872016916897800
Beskrivning av lokal kod	8299002
Beställningsnummer	929002306208
Materialnummer (12NC)	929002306208
Lokal kod	8299002
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169168978
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8720169168985


Måttskiss




Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	60 mm	108 mm

CorePro Plastic LED-ljuskällor


Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827




Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827



Life Expectancy Diagram

CorePro Plastic LED-ljuskällor

