



CorePro Plastic LED-ljuskällor

LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 100 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Spridningsvinkel (nom)	150 °
Ljusflöde	806 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	100 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Strömförbrukning	8 W
Lampström (nom)	55 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,6
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	90 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

CorePro Plastic LED-ljuskällor

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Plast
Lampform	A60
Nettovikt (styck)	0,023 kg

Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	397612
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C


Användningsförhållanden

Trådlös teknik	Ej tillämpligt
----------------	----------------

Produktdata



Beställningsproduktnamn	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT
Fullständigt produktnamn	LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT
Full EOC	872016932471800
Beskrivning av lokal kod	8299418
Beställningsnummer	929002306309
Materialnummer (12NC)	929002306309
Lokal kod	8299418
Räknare – antal per förpackning	12
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169324718
Räknare - antal förpackningar per kartong	3
EAN/UPC - Hölje	8720169324725

Måttskiss



Product	D	C
LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT	60 mm	107 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT

Light Distribution Diagram - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT

CorePro Plastic LED-ljuskällor


Fotometriska data




General uniform lighting - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT

General uniform lighting - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT

