



CorePro Plastic LED-ljuskällor

CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 100 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	865 [CCT of 6500K]
Spridningsvinkel (nom)	180 °
Ljusflöde	806 lm
Färgbeteckning	Kallt dagsljus
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	6500 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	100 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471 RG0	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Strömförbrukning	8 W
Lampström (nom)	46 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,54
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	75 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

CorePro Plastic LED-ljuskällor

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Plast
Lampform	A60
Nettovikt (styck)	0,029 kg

Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	696290
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C


Användningsförhållanden

Trådlös teknik	Ej tillämpligt
----------------	----------------

Produktdata


Beställningsproduktnamn	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865
Full EOC	872016916921000
Beskrivning av lokal kod	8299014
Beställningsnummer	929002306408
Materialnummer (12NC)	929002306408
Lokal kod	8299014
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169169210
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8720169169227

Måttskiss




Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	60 mm	108 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865

CorePro Plastic LED-ljuskällor


Fotometriska data




General Parameters 41 Philips Lighting B.V. Page 117

General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865

Livslängd



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865



Life Expectancy Diagram

