



Lampes CorePro LEDbulb forme classique



LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15 000 h
Nombre de cycles d'allumage	50 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Angle du faisceau (nom.)	180 degré(s)
Flux lumineux	1 055 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	105,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	10 W
Courant lampe (nom.)	90 mA
Puissance équivalente	75 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.54
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	95 °C

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	A60
Poids net (pièce)	0,045 kg

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	10 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	397613
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4


Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
---	----

Données du produit


Nom du produit de la commande	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT
Nom de produit complet	LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT
Code EOC	871951442069400
Code de commande	42069400
Code 12NC	929002306502
Numérateur - Quantité par kit	6
Code EAN - Produit/Boîte	8719514420694
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514420700

Schéma dimensionnel




Product	D	C
LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT	60 mm	108 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT



Spectral Power Distribution Colour - LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT

Lampes CorePro LEDbulb forme classique

Données photométriques



General uniform lighting - LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT

General uniform lighting - LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827 6CT

