



CorePro Plastic LED-ljuskällor

CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 105 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Spridningsvinkel (nom)	180 °
Ljusflöde	1 055 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	105 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471 RG0	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Strömförbrukning	10 W
Lampström (nom)	90 mA
Motsvarande effekt	75 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,54
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	85 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

CorePro Plastic LED-ljuskällor

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Plast
Lampform	A60
Nettovikt (styck)	0,034 kg

Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	10 kWh
EPREL-registreringsnummer	397614
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C


Användningsförhållanden

Trådlös teknik	Ej tillämpligt
----------------	----------------

Produktdata



Beställningsproduktnamn	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840
Full EOC	872016916907400
Beskrivning av lokal kod	8299007
Beställningsnummer	929002306608
Materialnummer (12NC)	929002306608
Lokal kod	8299007
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169169074
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8720169169081

Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	60 mm	108 mm

Fotometriska data




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840

CorePro Plastic LED-ljuskällor

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840

