



# CorePro Plastic LED-ljuskällor

## CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 6500 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 6500 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 105 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	865 [CCT of 6500K]
Spridningsvinkel (nom)	180 °
Ljusflöde	1 055 lm
Färgbeteckning	Kallt dagsljus
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	6500 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	105 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471 RG0	
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Strömförbrukning	10 W
Lampström (nom)	90 mA
Motsvarande effekt	75 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.54
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	85 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Nej

# CorePro Plastic LED-ljuskällor

## Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Plast
Lampform	A60
Nettovikt (styck)	0,034 kg

## Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	F
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	10 kWh
EPREL-registreringsnummer	696292
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C


## Användningsförhållanden

Trådlös teknik	Ej tillämpligt
----------------	----------------

## Produktdata



Beställningsproduktnamn	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865
Full EOC	872016916923400
Beskrivning av lokal kod	8299015
Beställningsnummer	929002306708
Materialnummer (12NC)	929002306708
Lokal kod	8299015
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169169234
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8720169169241

## Måttskiss




Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	60 mm	108 mm

## Fotometriska data



# CorePro Plastic LED-ljuskällor

## Fotometriska data



General Parameters 41 Philips Lighting B.V. Page 117

### General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865

## Livslängd



### Life Expectancy Diagram



### Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865

