



CorePro Plastic LED-ljuskällor



LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT

CorePro, LED, A67, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro LED bulb är perfekt för dina grundläggande belysningsbehov. Den ger vackert ljus och har den pålitliga prestanda du kan förvänta dig av prisvärda LED-ljuskällor. CorePro LEDbulb kan användas i befintliga armaturer med E27- eller B22-socklar och är avsedda som ersättning för traditionella glödlampor. De ger stora energibesparingar, upp till 80%, samt utmärkt ljus kvalitet. Med livslängd på 15 000 timmar minskar underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Spridningsvinkel (nom)	180 °
Ljusflöde	1 521 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	117 lm/W


Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	13 W
Lampström (nom)	105 mA
Motsvarande effekt	100 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.54

CorePro Plastic LED-ljuskällor

Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	95 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Plast
Lampform	A67
Nettovikt (styck)	0,046 kg
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	E
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	13 kWh
EPREL-registreringsnummer	397616
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1


Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C
Användningsförhållanden	
kan den användas i slutna armaturer	No
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT
Fullständigt produktnamn	LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT
Full EOC	871951447103000
Beskrivning av lokal kod	8298128
Beställningsnummer	929002306962
Materialnummer (12NC)	929002306962
Lokal kod	8298128
Räknare – antal per förpackning	2
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514471030
Räknare – antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC – Hölje	8719514471047

Måttskiss




Product	D	C
LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT	60 mm	120 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT



Light Distribution Diagram - LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT

CorePro Plastic LED-ljuskällor


Fotometriska data




General Uniform Lighting 1 x 100W LED bulb Page 107

General uniform lighting - LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LEDbulb ND 13-100W A67 E27 840 2CT

