



# CorePro LEDEstándar



## CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865

Las bombillas CorePro LED se han diseñado para reemplazar las bombillas incandescentes y son compatibles con las luminarias existentes con casquillos E27

### Datos del producto

| Información general                          |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Base del casquillo                           | E27                |
| Vida útil nominal                            | 15.000 hora(s)     |
| Ciclo de encendido/apagado                   | 50.000             |
| Lighting Technology                          | LED                |
| Referencia de medición de flujo              | Sphere             |
| Datos técnicos de la luz                     |                    |
| Código de color                              | 865 [CCT of 6500K] |
| Ángulo de haz (nom.)                         | 180 °              |
| Flujo luminoso                               | 1.521 lm           |
| Designación de color                         | Luz natural fría   |
| Temperatura de color correlacionada (nom.)   | 6500 K             |
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.)           | 117 lm/W           |
| Consistencia del color                       | <6                 |
| Índice de reproducción cromática (IRC)       | 80                 |
| LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)      | 70 %               |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG0                |
| Operativos y eléctricos                      |                    |
| Line Frequency                               | 50 to 60 Hz        |
| Frecuencia de entrada                        | 50 a 60 Hz         |
| Consumo de energía                           | 13 W               |
| Corriente de lámpara (nom.)                  | 105 mA             |
| Equivalente de potencia                      | 100 W              |


| Hora de inicio (nom.)                             | 0,5 s     |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz | 0.5 s     |
| Factor de potencia (fracción)                     | 0.54      |
| Voltaje (nom.)                                    | 220-240 V |
| Temperatura                                       |           |
| Temperatura máxima (nom.)                         | 95 °C     |
| Controles y regulación                            |           |
| Regulable                                         | No        |
| Mecánicos y de carcasa                            |           |
| Acabado de la bombilla                            | Mate      |
| Material de bombilla                              | Plástico  |
| Forma de la bombilla                              | A60       |
| Peso neto (pieza)                                 | 0,045 kg  |
| Aprobación y aplicación                           |           |
| Clase de eficiencia energética                    | E         |
| Consumo energético kWh/1000 h                     | 13 kWh    |
| Número de registro EPREL                          | 696293    |
| Marca CE                                          | Si        |
| Conforme con EU RoHS                              | Si        |
| EyeComfort                                        | Si        |

CorePro LEDEstándar

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Valor de parpadeo (PstLM)                | 1                                      |
| Valor de efecto estroboscópico (SVM)     | 0,4                                    |
| Rango de temperatura ambiente            | -20 °C a 45 °C                         |
| Condiciones de aplicación                |                                        |
| se puede utilizar en luminarias cerradas | No                                     |
| Datos de producto                        |                                        |
| Nombre de producto del pedido            | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865 |
| Nombre completo del producto             | CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865 |


|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Full EOC                                   | 872016916925800 |
| Código de pedido                           | 16925800        |
| Código 12NC                                | 929002307008    |
| Cantidad por paquete                       | 1               |
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8720169169258   |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 10              |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8720169169265   |

Plano de dimensiones




| Product                                | D     | C      |
|----------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865 | 60 mm | 120 mm |

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865



Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865

Datos fotométricos




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865

