



## BR/R LED

### 15BR30/PER/950/P/E26/D/HO/T20 4/1PF

Las lámparas LED Philips BR con regulación de intensidad y tecnología AirFlux ofrecen una luz tenue y difusa, y una regulación de intensidad suave para reducir el reflejo. El diseño elegante y liviano es ideal para la iluminación descendente.

#### Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Vida útil nominal	15,000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50,000
Vida útil promedio (horas)	15,000 hora(s)
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Código de color	950 [CCT of 5000K]
Código de color	950 [CCT of 5000K]
Ángulo de haz (nominal)	110 °
Flujo luminoso	1,400 lm
Designación de color	luz natural
Temperatura de color correlacionada	5000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	93 lm/W
Consistencia de color	< 4
Índice de producción de color (IRC)	90
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de entrada	60 Hz
Consumo de energía	15 W
Corriente de la lámpara (nominal)	125 mA

Equivalente en potencia en vatios	100 W
Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.7
Voltaje (nominal)	120 V

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
T° estuche máxima (nominal)	95 °C

Controles y atenuación	
Regulable	Solo con reguladores de intensidad específicos

Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco
Material del foco	Plástico
Forma del foco	BR30


Aprobación y aplicación	
Certificaciones Energy	Energy Star
EyeComfort	Sí

## BR/R LED

Cumple con el T20	Yes
<b>Condiciones de aplicación</b>	
se puede usar en luminarias cerradas	Yes
<b>Información del producto</b>	
Nombre del producto del pedido	15BR30/PER/950/P/E26/D/HO/T20 4/1PF
Nombre del producto completo	15BR30/PER/950/P/E26/D/HO/T20 4/1PF


Código del pedido	929002351333
N.º de material (12NC)	929002351333
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677571467
Numerador: paquetes por caja externa	4
EAN/UPC - Caja	50046677571462

### Plano de dimensiones




Product	D	C
15BR30/PER/950/P/E26/D/HO/T20 4/1PF	94 mm	130 mm

### Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - 15BR30/PER/950/P/E26/D/HO/T20 4/1PF



Spectral Power Distribution Colour - 15BR30/PER/950/P/E26/D/HO/T20 4/1PF

# BR/R LED

## Datos fotométricos



© Philips Lighting B.V. Page 1/1

General uniform lighting - 15BR30/PER/950/P/E26/D/HO/T20 4/1PF

