



# LED-lyskilder med klassisk glødetråd

## LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4

Philips Classic LED-lyskilder med en glødetråd kombinerer klassisk design med lang holdbarhed og andre fordele ved LED-teknologi. Du får et smukt, varmt hvidt lys og energibesparelser på op til 90 % sammenlignet med konventionelle lyskilder.

### Produkt data

| Generelle oplysninger                        |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Fod                                          | E27                |
| Normeret levetid                             | 15.000 t           |
| Skiftecyklus                                 | 20.000             |
| Nominel levetid (timer)                      | 15.000 t           |
| Lighting Technology                          | LED                |
| Lysstrømsmålingsreference                    | Sphere             |
| EU RoHS-godkendt                             | Ja                 |
| Lysteknisk                                   |                    |
| Farvekode                                    | 827 [CCT of 2700K] |
| Farvekode                                    | 827 [CCT of 2700K] |
| Lysstrøm                                     | 806 lm             |
| Farvebetegnelse                              | Varm hvid (WW)     |
| Korreleret farvetemperatur (nom.)            | 2700 K             |
| Lyseffekt (nominel) (nom.)                   | 115,00 lm/W        |
| Farveensartethed                             | <6                 |
| Farvegengivelsesindeks (CRI)                 | 80                 |
| LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) | 70 %               |
| Flimmerværdi (PstLM)                         | 1                  |
| Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)         | 0,9                |


| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1          |
|----------------------------------------------|--------------|
| Drift og el                                  |              |
| Linjefrekvens                                | 50 to 60 Hz  |
| Indgangsfrekvens                             | 50 til 60 Hz |
| Strømforbrug                                 | 7 W          |
| Lyskildens strømstyrke (nom.)                | 60 mA        |
| Wattforbrugsækvivalent                       | 60 W         |
| Opstartstid (nom.)                           | 0,5 s        |
| Opvarmningstid til 60 % lyseffekt            | 0,5 s        |
| Effektfaktor (brøk)                          | 0,51         |
| Spænding (nom.)                              | 220-240 V    |
| Temperatur                                   |              |
| T-kappe, maks. (nom.)                        | 45 °C        |
| Lysstyringssystemer og dæmpning              |              |
| Dæmpbar                                      | Nej          |
| Mekanik og armaturhus                        |              |
| Pære finish                                  | Matteret     |

# LED-lyskilder med klassisk glødetråd

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Lyskildemateriale                | Glas                                    |
| Lyskildeform                     | G93                                     |
| Godkendelse og anvendelsesområde |                                         |
| Energieffektivitetsklasse        | E                                       |
| Energiforbrug kWh/1000 t.        | 7 kWh                                   |
| EPREL-registreringsnummer        | 374912                                  |
| EyeComfort                       | Ja                                      |
| Produktdata                      |                                         |
| Ordreproduktnavn                 | LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4 |


|                                                      |                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Det fulde produktnavn                                | LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4 |
| Full EOC                                             | 871869976469200                         |
| Ordrekode                                            | 929002370801                            |
| Materialenr. (12NC)                                  | 929002370801                            |
| SAP-tæller – antal pr. pakke                         | 1                                       |
| EAN/UPC – Produkt/Æske                               | 8718699764692                           |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 4                                       |
| EAN/UPC – kasse                                      | 8718699764708                           |

## Målskitse




| Product                                 | D     | C      |
|-----------------------------------------|-------|--------|
| LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4 | 95 mm | 140 mm |

## Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4



General uniform lighting – LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4

## LED-lyskilder med klassisk glødetråd

### Fotometriske data



Light Distribution Diagram - LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4

### Levetid



Life Expectancy Diagram - LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4

