



Becuri LEDbulbs clasice cu filament

LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4

Disponând de un design clasic tradițional, becurile LEDbulbs clasice cu filament combină formele familiare ale becurilor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei LED cu durată mare de viață. Acestea oferă lumină albă caldă atrăgătoare, decorativă, în același timp reducând consumul de energie cu aproximativ 90% în comparație cu becurile tradiționale.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	20.000
Durată de viață nominală (ore)	15.000 ore
Lighting Technology	LED
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
În conformitate cu RoHS	Da

Date tehnice lumină	
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Flux luminos	806 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	115,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80


Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Valoare pălpăire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,9
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	7 W
Curent lampă (nom.)	60 mA
Echivalent putere	60 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (fracție)	0,51
Tensiune (nom.)	220-240 V

Becuri LEDbulbs clasice cu filament

Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	45 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Mat
Material bec	Sticlă
Formă bec	G93 [G 93 mm]
Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	E
Consum de energie kWh/1000 h	7 kWh
Număr de înregistrare EPREL	1825124
EyeComfort	Da


Cote




Inovații LED	EyeComfort
Date despre produs	
Nume comandă produs	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4
Numele complet al produsului	LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4
Full EOC	871869976469200
Cod de comandă	76469200
Număr material (12NC)	929002370801
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718699764692
Numărător SAP – Pachete per exterior	4
EAN/UPC – Cutie	8718699764708

Product	D	C
LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4	95 mm	140 mm

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4



General uniform lighting - LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4

Becuri LEDbulbs clasice cu filament

Date fotometrice



Light Distribution Diagram - LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 60W G93 E27 WW FR ND RFSRT4

