



Classic filament LEDbulbs

LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic LEDbulbs con filamento combinano le forme familiari delle classiche lampadine a incandescenza ai vantaggi in termini di durata della tecnologia LED. Producono una piacevole luce bianca calda decorativa consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampadine tradizionali.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Durata specificata (ore)	15.000 ore
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Periodo di garanzia	2 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Flusso luminoso	1.055 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	124,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	8,5 W
Corrente lampada (Nom)	70 mA
Potenza equivalente	75 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,52
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	50 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

Classic filament LEDbulbs

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Vetro
Lunghezza complessiva	177 mm
Larghezza complessiva	125 mm
Altezza complessiva	177 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	177 x 125 x 177 mm
Forma lampadina	G120
Peso netto (Pezzo)	0,100 kg

Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	E
Consumo energetico kWh/1000 h	9 kWh
Numero di registrazione EPREL	374886
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Innovazioni LED	EyeComfort
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4


Condizioni di applicazione

Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
---	----

Dati del prodotto


Nome prodotto ordine	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4
Nome completo prodotto	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4
Full EOC	871869976475300
Descrizione codice locale	INCAGL75
Codice d'ordine	76475300
Codice materiale (12NC)	929002371101
Codice locale	INCAGL75
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699764753
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4
EAN/UPC - Case	8718699764760

Disegno tecnico




Product	D	C
LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	125 mm	177 mm

Fotometrie




General uniform lighting - LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4


Classic filament LEDbulbs

Fotometrie




Light Distribution Diagram - LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4

