



Klassieke filament LEDbulb



LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4

De Classic LED-gloeidraadlampen met legendarisch design koppelen de vertrouwde vorm van klassieke gloeilampen aan de voordelen van de duurzame LED-technologie. Ze stralen een mooi, decoratief, warmwit licht uit en besparen zo'n 90% energie ten opzichte van de traditionele gloeidraadlampen

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	E27
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Nominale levensduur (uren)	15.000 hr
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstroom	1.055 lm
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	124,00 lm/W
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4

Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	8,5 W
Lampstroom (nom.)	70 mA
Overeenkomstig vermogen	75 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,52
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	50 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Klassieke filament LEDbulb

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	G120
Keurmerken en classificaties	
Energieverbruik kWh/1.000 uur	9 kWh
EPREL-registratienummer	374886
Energie-efficiëntieklasse	E
EyeComfort	Ja
LED-innovaties	EyeComfort
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Toepassingsomstandigheden	
kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen No	



Maatschets



Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4
Volledige productnaam	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4
Full EOC	871869976475300
Bestelcode	8718699764753
Materiaalnr. (12NC)	929002371101
Lokale code	76475300
Nettogewicht (per stuk)	0,100 kg
EAN/UPC - product/behuizing	8718699764753
Numerator - Dozen per buitendoos	4
EAN/UPC - Case	8718699764760

Product	D	C
LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	125 mm	177 mm

Fotometrische gegevens




General uniform lighting - LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4

Spectral Power Distribution Colour - LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4

Klassieke filament LEDbulb

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4

