



Becuri LEDbulbs clasice cu filament

LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4

Disponând de un design clasic tradițional, becurile LEDbulbs clasice cu filament combină formele familiare ale becurilor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei LED cu durată mare de viață. Acestea oferă lumină albă caldă atrăgătoare, decorativă, în același timp reducând consumul de energie cu aproximativ 90% în comparație cu becurile tradiționale.

Catalog de date


Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	20.000
Durată de viață nominală (ore)	15.000 ore
Lighting Technology	LED
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Flux luminos	1.055 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	124,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80

Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Valoare pălpăire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	8,5 W
Curent lampă (nom.)	70 mA
Echivalent putere	75 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (fracție)	0.52
Tensiune (nom.)	220-240 V


Becuri LEDbulbs clasice cu filament

Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	50 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Mat
Material bec	Sticlă
Formă bec	G120 [G 120 mm]
Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	E
Consum de energie kWh/1000 h	9 kWh
Număr de înregistrare EPREL	374886
EyeComfort	Da

Cote




Date fotometrice



General uniform lighting - LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4

Inovații LED	EyeComfort
Date despre produs	
Nume comandă produs	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4
Numele complet al produsului	LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4
Full EOC	871869976475300
Cod de comandă	76475300
Număr material (12NC)	929002371101
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718699764753
Numărător SAP – Pachete per exterior	4
EAN/UPC – Cutie	8718699764760


Product	D	C
LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4	125 mm	177 mm



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4

Becuri LEDbulbs clasice cu filament

Date fotometrice



Light Distribution Diagram - LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4

