

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15'000 h
Nombre de cycles d'allumage	20'000
Durée de vie nominale (heures)	15'000 h
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphère
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	2'000 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Efficacité lumineuse (nominale)	153.00 lm/W
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0.4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	13 W
Courant lampe (nom.)	120 mA
Puissance équivalente	120 W
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.51
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	60 °C

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	A67

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	13 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	374896
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Innovations LED	EyeComfort


Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
---	----

Données du produit



Nom du produit de la commande	LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4
Nom de produit complet	LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4
Code EOC	871869976435700
Code de commande	76435700
Code 12NC	929002371501
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0.034 kg
Code EAN - Produit/Boîte	8718699764357
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC - Boîte	8718699764364

Schéma dimensionnel



Product	D	C
LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	70 mm	121 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4

General uniform lighting - LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques



Light Distribution Diagram - LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4

