




Klassieke filament LEDbulb



LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4

De Classic LED-gloeidraadlampen met legendarisch design koppelen de vertrouwde vorm van klassieke gloeilampen aan de voordelen van de duurzame LED-technologie. Ze stralen een mooi, decoratief, warmwit licht uit en besparen zo'n 90% energie ten opzichte van de traditionele gloeidraadlampen

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Nominale levensduur (uren)	15.000 hr
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstroom	2.000 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	153,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	1

Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RGO

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	13 W
Lampstroom (nom.)	120 mA
Overeenkomstig vermogen	120 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.51
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	60 °C


Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Klassieke filament LEDbulb

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	A67 [A 67 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	D
Energieverbruik kWh/1.000 uur	13 kWh
EPREL-registratienummer	374896
EyeComfort	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4


Volledige productnaam	LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4
Full EOC	871869976435700
Bestelcode	76435700
Materiaalnr. (12NC)	929002371501
Lokale code	76435700
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699764357
Numerator - Dozen per buitendoos	4
EAN/UPC - Case	8718699764364

Maatschets




Product	D	C
LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4	70 mm	121 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4



General uniform lighting - LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4


Klassieke filament LEDbulb

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4

Levensduur



Life Expectancy Diagram - LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 120W A67 E27 WW CL ND SRT4

