

Bombillas de alta luminosidad Corepro Glass

CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G

CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 2700 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio

CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 2700 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio, 153.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Datos del producto


Información general		Índice de reproducción cromática (IRC)	
Base del casquillo	E27	Índice de reproducción cromática (IRC)	80
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Ciclo de encendido/apagado	20.000	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Lighting Technology	LEDbulb	Operativos y eléctricos	
Referencia de medición de flujo	Sphere	Line Frequency	50 to 60 Hz
Período de garantía	2 años	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Datos técnicos de la luz		Consumo de energía	13 W
Código de color	827 [CCT of 2700K]	Corriente de lámpara (nom.)	120 mA
Ángulo de haz (nom.)	300 °	Equivalente de potencia	120 W
Flujo luminoso	2.000 lm	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2700 K	Factor de potencia (fracción)	0.51
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	153,00 lm/W	Voltaje (nom.)	220-240 V
Consistencia del color	<6		

Bombillas de alta luminosidad Corepro Glass

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	60 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Material de bombilla	Vidrio
Forma de la bombilla	A67
Peso neto (pieza)	0,040 kg
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	D
Consumo energético kWh/1000 h	13 kWh
Número de registro EPREL	374896
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	1



Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +45 °C
Condiciones de aplicación	
Tecnología inalámbrica	No aplicable
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G
Nombre completo del producto	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G
Full EOC	871951434649900
Código de pedido	34649900
Código 12NC	929002371502
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514346499
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514346505

Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	70 mm	121 mm

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G

General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G

Bombillas de alta luminosidad Corepro Glass

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G

