

CorePro Glass High Lumen bulbs

CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G

CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 2700 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

De här CorePro LED-lamporna med glödtråd har klassisk design och kombinerar de klassiska formerna på glödlampor med LED-teknikens långa livslängd. Ett mycket enkelt val för de som vill ha ett LED-alternativ för eftermontering. LED-lamporna har höga lumental och ger 90 % energibesparing jämfört med konventionella glödlampor. CorePro LED-lampor med höga lumental ger utmärkt ljuskvalitet. Energibesparande LED-belysning med en livslängd på 15 000 timmar för att minska underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2 år

Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	300 °
Ljusflöde	2 000 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K

Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	153.00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Strömförbrukning	13 W
Lampström (nom)	120 mA
Motsvarande effekt	120 W
Tändningstid (nom)	0.5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s

CorePro Glass High Lumen bulbs

Effektfaktor (fraktion)	0.51
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur

T-Case max. (nom)	60 °C
-------------------	-------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	Glas
Lampform	A67
Nettovikt (styck)	0,040 kg

Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	D
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	13 kWh
EPREL-registreringsnummer	374896
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0.4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C


Användningsförhållanden

kan den användas i slutna armaturer	No
Trådlös teknik	Ej tillämpligt

Produktdata

Beställningsproduktnamn	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G
Full EOC	871951434649900
Beskrivning av lokal kod	8296491
Beställningsnummer	929002371502
Materialnummer (12NC)	929002371502
Lokal kod	8296491
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514346499
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514346505



Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	70 mm	121 mm


CorePro Glass High Lumen bulbs

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G

General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G

CorePro Glass High Lumen bulbs

