



# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15'000 h
Nombre de cycles d'allumage	20'000
Durée de vie nominale (heures)	15'000 h
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	2'000 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	153.00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0.4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	13 W
Courant lampe (nom.)	120 mA
Puissance équivalente	120 W
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.51
Tension (nom.)	220-240 V

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## Température

Température maximale du produit (nom.)	60 °C
--	-------

## Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

## Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	A67 [A 67 mm]


## Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	13 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	374897
EyeComfort	Oui

## Données du produit



Nom du produit de la commande	LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4
Nom de produit complet	LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4
Code EOC	871869976437100
Code de commande	76437100
Code 12NC	929002371601
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699764371
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699764388

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4	70 mm	121 mm

## Données photométriques




General uniform lighting - LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4

Light Distribution Diagram - LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 120W A67 E27 CW CL ND 1SRT4

