



LED-lyskilder med klassisk glødetråd

LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4

Philips Classic LED-lyskilder med en glødetråd kombinerer klassisk design med lang holdbarhed og andre fordele ved LED-teknologi. Du får et smukt, varmt hvidt lys og energibesparelser på op til 90 % sammenlignet med konventionelle lyskilder.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	20.000
Nominel levetid (timer)	15.000 t
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
EU RoHS-godkendt	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Lysstrøm	2.000 lm
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	153,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %


Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	13 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	120 mA
Wattforbrugsækvivalent	120 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.51
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	60 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Glas

LED-lyskilder med klassisk glødetråd

Lyskildeform	A67
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	13 kWh
EPREL-registreringsnummer	374903
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4
Det fulde produktnavn	LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4



Full EOC	871869976453100
Beskrivelse af lokal kode	2057812333
Ordrekode	929002371901
Materialenr. (12NC)	929002371901
Lokal ordrekode	2057812333
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718699764531
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4
EAN/UPC – kasse	8718699764548

Målskitse



Product	D	C
LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4	70 mm	121 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4

Light Distribution Diagram - LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4

LED-lyskilder med klassisk glødetråd

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 120W A67 E27 CW FR
NDRF1SRT4

Levetid



Life Expectancy Diagram - LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 120W A67 E27 CW FR
NDRF1SRT4

