



CorePro Glass High Lumen bulbs

CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

De här CorePro LED-lamporna med glödtråd har klassisk design och kombinerar de klassiska formerna på glödlampor med LED-teknikens långa livslängd. Ett mycket enkelt val för de som vill ha ett LED-alternativ för eftermontering. LED-lamporna har höga lumental och ger 90 % energibesparing jämfört med konventionella glödlampor. CorePro LED-lampor med höga lumental ger utmärkt ljuskvalitet. Energibesparande LED-belysning med en livslängd på 15 000 timmar för att minska underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LEDbulb
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Spridningsvinkel (nom)	300 °
Ljusflöde	2 000 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	153,00 lm/W


Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Strömförbrukning	13 W
Lampström (nom)	120 mA
Motsvarande effekt	120 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,51

CorePro Glass High Lumen bulbs

Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	60 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Glas
Lampform	A67
Nettovikt (styck)	0,040 kg
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	D
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	13 kWh
EPREL-registreringsnummer	374903
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4

Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C
Användningsförhållanden	
kan den användas i slutna armaturer	No
Trådlös teknik	Ej tillämpligt
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G
Full EOC	871951434655000
Beskrivning av lokal kod	8296493
Beställningsnummer	929002371902
Materialnummer (12NC)	929002371902
Lokal kod	8296493
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514346550
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514346567



Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	70 mm	121 mm


CorePro Glass High Lumen bulbs

Fotometriska data




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

Livslängd



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

CorePro Glass High Lumen bulbs

