



LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten

Allgemeine Informationen			
Sockel	E27	Farbkonsistenz	<6
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Schaltzyklus	20.000	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Nennlebensdauer (Std.)	15.000 Stunde(n)	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Beleuchtungstechnologie	LED	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	865 [CCT of 6500K]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Farbcode	865 [CCT of 6500K]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtstrom	2.000 lm	Systemleistung	13 W
Nennlichtausbeute (Nom)	153,00 lm/W	Lampenstrom (Nom)	120 mA
Lichtfarbe	Kühles Tageslicht		
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K		

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Äquivalente Leistung	120 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,51
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	60 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Matt
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	A67

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	13 kWh
EPREL Registrierungsnummer	374904
EU RoHS-konform	Ja

EyeComfort	Ja
LED-Innovationen	EyeComfort


Anwendungsbedingungen

ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
---	----

Produktdaten

Bestell-Produktname	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4
Gesamtbezeichnung des Produkts	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4
Gesamt-Produktcode	871869976455500
Bestellcode	76455500
Material-Nr. (12NC)	929002372001
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,034 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699764555
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718699764562


Abmessungsskizzen




Product	D	C
LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden


Photometrische Daten



General uniform lighting - LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4




Light Distribution Diagram - LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

