



LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Lichttechnische Daten	
Sockel	E27 [E27]	Farbcode	865 [CCT of 6500K]
Nennlebensdauer	15'000 Stunde(n)	Farbcode	865 [CCT of 6500K]
Schaltzyklus	20'000	Lichtstrom	2'000 lm
Nennlebensdauer (Std.)	15'000 Stunde(n)	Lichtfarbe	Kühles Tageslicht
Beleuchtungstechnologie	LED	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere		
EU RoHS-konform	Ja		
Betrieb und Elektrik		Änderungen vorbehalten	
Nennlichtausbeute (nom.)	153.00 lm/W	Änderungen vorbehalten	
Farbkonsistenz	<6	Änderungen vorbehalten	
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Änderungen vorbehalten	
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %	Änderungen vorbehalten	
Flackerwert (PstLM)	1	Änderungen vorbehalten	
Stroboskopeffektwert (SVM)	0.4	Änderungen vorbehalten	
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RGO	Änderungen vorbehalten	

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.51
Spannung (Nom)	220–240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	60 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	A67 [A 67 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	13 kWh


EPREL Registrierungsnummer	374904
EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktnname	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4
Gesamtbezeichnung des Produkts	LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4
Gesamt-Produktcode	871869976455500
Bestellcode	76455500
Material-Nr. (12NC)	929002372001
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699764555
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718699764562

Abmessungsskizzen




Product	D	C
LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm

Photometrische Daten




General uniform lighting - LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4


LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

