



Bombillas de alta luminosidad Corepro Glass

CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G

Con un diseño tradicional clásico, estas bombillas LED CorePro de filamento combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED de larga duración. Una opción muy sencilla para quienes buscan la sustitución por LED, estas bombillas LED de alta luminosidad ofrecen un ahorro energético del 90 % en comparación con las bombillas convencionales. Las bombillas de alta luminosidad CorePro LED proporcionan una excelente calidad de luz. Iluminación LED de bajo consumo con una vida útil de 15.000 horas para reducir los costes de mantenimiento.

Datos del producto


Información general		Operativos y eléctricos	
Base del casquillo	E27	Consistencia del color	<6
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	Índice de reproducción cromática (IRC)	80
Ciclo de encendido/apagado	20.000	LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Lighting Technology	LED	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Referencia de medición de flujo	Sphere	Line Frequency	50 to 60 Hz
Datos técnicos de la luz		Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Código de color	865 [CCT of 6500K]	Consumo de energía	13 W
Ángulo de haz (nom.)	300 °	Corriente de lámpara (nom.)	120 mA
Flujo luminoso	2.000 lm	Equivalente de potencia	120 W
Designación de color	Luz natural fría	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Temperatura de color correlacionada (nom.)	6500 K	Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	153,00 lm/W		

Bombillas de alta luminosidad Corepro Glass

Factor de potencia (fracción)	0.51
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	60 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Forma de la bombilla	A67
Peso neto (pieza)	0,040 kg
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	D
Consumo energético kWh/1000 h	13 kWh
Número de registro EPREL	374904
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí


Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Condiciones de aplicación	
se puede utilizar en luminarias cerradas	No
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G
Nombre completo del producto	CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G
Full EOC	871951434657400
Código de pedido	34657400
Código 12NC	929002372002
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514346574
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514346581

Plano de dimensiones




Product	D	C
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	70 mm	121 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G

Bombillas de alta luminosidad Corepro Glass

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G

