



# Classic filament LEDbulbs

## LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic LEDbulbs con filamento combinano le forme familiari delle classiche lampadine a incandescenza ai vantaggi in termini di durata della tecnologia LED. Producono una piacevole luce bianca calda decorativa consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampadine tradizionali.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Durata specificata (ore)	15.000 ore
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Flusso luminoso	2.000 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	153,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	13 W
Corrente lampada (Nom)	120 mA
Potenza equivalente	120 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.51
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	55 °C

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata

# Classic filament LEDbulbs

Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	G120
Peso netto (Pezzo)	0,084 kg

## Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	D
Consumo energetico kWh/1000 h	13 kWh
Numero di registrazione EPREL	374861
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Innovazioni LED	EyeComfort
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4


## Condizioni di applicazione

Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
---	----

## Dati del prodotto



Nome prodotto ordine	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4
Nome completo prodotto	LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4
Full EOC	871869976483800
Descrizione codice locale	INCAGL120840
Codice d'ordine	76483800
Codice materiale (12NC)	929002372201
Codice locale	INCAGL120840
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699764838
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4
EAN/UPC - Case	8718699764845

## Disegno tecnico



Product	D	C
LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4	124 mm	177 mm

## Fotometrie




General uniform lighting - LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4

Light Distribution Diagram - LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4


# Classic filament LEDbulbs

## Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4

## Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4

