



LED-lyskilder med klassisk glødetråd

LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

Philips Classic LED-lyskilder med en glødetråd kombinerer klassisk design med lang holdbarhed og andre fordele ved LED-teknologi. Du får et smukt, varmt hvidt lys og energibesparelser på op til 90 % sammenlignet med konventionelle lyskilder.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	20.000
Nominel levetid (timer)	15.000 t
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
EU RoHS-godkendt	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Lysstrøm	2.452 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	140,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4


Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	17,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	150 mA
Wattforbrugsækvivalent	150 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.51
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	60 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Matteret

LED-lyskilder med klassisk glødetråd

Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	A67
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	18 kWh
EPREL-registreringsnummer	374905
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreprodukt navn	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4


Det fulde produkt navn	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4
Full EOC	871869976457900
Ordrekode	929002372601
Materialenr. (12NC)	929002372601
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718699764579
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4
EAN/UPC – kasse	8718699764586

Målskitse




Product	D	C
LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	70 mm	121 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 150W A67 E27 WW FR
NDRFSRT4



Light Distribution Diagram - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4


LED-lyskilder med klassisk glødetråd

Fotometriske data




General uniform lighting - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

Levetid



Life Expectancy Diagram - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

