



Classic filament LEDbulbs

LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 2700 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

Classic filament LEDbulbs har en klassisk kulturdesign och kombinerar de välkända formerna hos klassiska glödlampor med fördelarna hos LED-tekniken med lång livslängd. De ger ett vackert och dekorativt varmt ljus och bidrar till energibesparingar på 90 % jämfört med traditionella glödlampor.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Specificerad livslängd (timmar)	15 000 h
Lighting Technology	LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2 år
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	300 °
Ljusflöde	2 452 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	140,00 lm/W

Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	17,5 W
Lampström (nom)	150 mA
Motsvarande effekt	150 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,51
Spänning (nom)	220-240 V

Classic filament LEDbulbs

Temperatur	
T-Case max. (nom)	60 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Glas
Total längd	121 mm
Total bredd	70 mm
Total höjd	121 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	121 x 70 x 121 mm
Lampform	A67
Nettovikt (styck)	0,034 kg

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	D
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	18 kWh
EPREL-registreringsnummer	374905
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
LED-innovationer	EyeComfort

Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C


Användningsförhållanden

kan den användas i slutna armaturer	No
-------------------------------------	----

Produktdata

Beställningsproduktnamn	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4
Fullständigt produktnamn	LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4
Full EOC	871869976457900
Beskrivning av lokal kod	8295897
Beställningsnummer	929002372601
Materialnummer (12NC)	929002372601
Lokal kod	8295897
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699764579
Räknare - antal förpackningar per kartong	4
EAN/UPC - Hölje	8718699764586


Måttskiss




Product	D	C
LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4	70 mm	121 mm

Classic filament LEDbulbs


Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4




Light Distribution Diagram - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4




General uniform lighting - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 150W A67 E27 WW FR NDRFSRT4

Classic filament LEDbulbs

