



LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbkonsistenz	
Sockel	E27	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Schaltzyklus	20.000	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Nennlebensdauer (Std.)	15.000 Stunde(n)	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Beleuchtungstechnologie	LED	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Betrieb und Elektrik	
Lichttechnische Daten		Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Farbcode	865 [CCT of 6500K]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Farbcode	865 [CCT of 6500K]	Systemleistung	17,5 W
Lichtstrom	2.452 lm	Lampenstrom (Nom)	150 mA
Nennlichtausbeute (Nom)	140,00 lm/W		
Lichtfarbe	Kühles Tageslicht		
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K		

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Äquivalente Leistung	150 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,51
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	60 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Matt
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	A67

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	18 kWh
EPREL Registrierungsnummer	374907
EU RoHS-konform	Ja

EyeComfort	Ja
LED-Innovationen	EyeComfort


Anwendungsbedingungen

ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
---	----

Produktdaten

Bestell-Produktname	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4
Gesamtbezeichnung des Produkts	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4
Gesamt-Produktcode	871869976461600
Bestellcode	76461600
Material-Nr. (12NC)	929002372801
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,034 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699764616
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718699764623


Abmessungsskizzen




Product	D	C
LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden


Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4




General uniform lighting - LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4




Light Distribution Diagram - LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

