



LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Sockel	E27 [E27]	Nennlichtausbeute (nom.)	140.00 lm/W
Nennlebensdauer	15'000 Stunde(n)	Farbkonsistenz	<6
Schaltzyklus	20'000	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Nennlebensdauer (Std.)	15'000 Stunde(n)	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Beleuchtungstechnologie	LED	Flackerwert (PstLM)	1
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Stroboskopeffektwert (SVM)	0.4
EU RoHS-konform	Ja	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	865 [CCT of 6500K]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Farbcode	865 [CCT of 6500K]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtstrom	2'452 lm	Energieverbrauch	17.5 W
Lichtfarbe	Kühles Tageslicht	Lampenstrom (Nom)	150 mA
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K	Äquivalente Leistung	150 W

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.51
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	60 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	A67 [A 67 mm]

Genehmigung und Anwendung


Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	18 kWh

EPREL Registrierungsnummer	374907
EyeComfort	Ja

Produktdaten



Bestell-Produktname	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4
Gesamtbezeichnung des Produkts	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4
Gesamt-Produktcode	871869976461600
Bestellcode	76461600
Material-Nr. (12NC)	929002372801
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699764616
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718699764623

Abmessungsskizzen



Product	D	C
LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

General uniform lighting - LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

