



# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

### Données du produit


Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale	15'000 h
Nombre de cycles d'allumage	20'000
Durée de vie nominale (heures)	15'000 h
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	865 [CCT of 6500K]
Code couleur	865 [CCT of 6500K]
Flux lumineux	2'452 lm
Désignation de la couleur	Lumière naturelle froide
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K
Efficacité lumineuse (nominale)	140.00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0.4
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RGO
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	17.5 W
Courant lampe (nom.)	150 mA
Puissance équivalente	150 W
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.51
Tension (nom.)	220-240 V

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Température	
Température maximale du produit (nom.)	60 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	A67 [A 67 mm]
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	18 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	374907
EyeComfort	Oui


Données du produit	
Nom du produit de la commande	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4
Nom de produit complet	LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4
Code EOC	871869976461600
Code de commande	76461600
Code 12NC	929002372801
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699764616
Conditionnement par carton	4
Codes EAN/UPC - Boîte	8718699764623

## Schéma dimensionnel




Product	D	C
LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4	70 mm	121 mm

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND  
1SRT4



General uniform lighting - LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4


## Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

### Données photométriques




Light Distribution Diagram - LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

### Durée de vie



Life Expectancy Diagram - LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

