



Classic filament LEDbulbs

LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 6500 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

Classic filament LEDbulbs har en klassisk kulturdesign och kombinerar de välkända formerna hos klassiska glödlampor med fördelarna hos LED-tekniken med lång livslängd. De ger ett vackert och dekorativt varmt ljus och bidrar till energibesparingar på 90 % jämfört med traditionella glödlampor.

Produktdata

| Allmän information | |
|---------------------------------|--------------------|
| Socket | E27 |
| Nominell livslängd | 15 000 h |
| Driftcykel | 20 000 |
| Specificerad livslängd (timmar) | 15 000 h |
| Lighting Technology | LEDbulb |
| Mätreferens för ljusflöde | Sphere |
| Garantitid | 2 år |
| Ljusteknik | |
| Färgkod | 865 [CCT of 6500K] |
| Färgkod | 865 [CCT of 6500K] |
| Spridningsvinkel (nom) | 300 ° |
| Ljusflöde | 2 452 lm |
| Färgbeteckning | Kallt dagsljus |
| Korrelerad färgtemperatur (Nom) | 6500 K |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom) | 140,00 lm/W |

| Färgbeständighet | <6 |
|--|-------------|
| Färgåtergivningsindex | 80 |
| LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) | 70 % |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RGO |
| Drift och elektricitet | |
| Line Frequency | 50 to 60 Hz |
| Ingångsfrekvens | 50-60 Hz |
| Effektförbrukning | 17,5 W |
| Lampström (nom) | 150 mA |
| Motsvarande effekt | 150 W |
| Tändningstid (nom) | 0,5 s |
| Uppvärmningstid till 60 % ljus | 0,5 s |
| Effektfaktor (fraktion) | 0,51 |
| Spänning (nom) | 220-240 V |

Classic filament LEDbulbs

| Temperatur | |
|-------------------|-------|
| T-Case max. (nom) | 60 °C |

| Styrenheter och dimring | |
|-------------------------|-----|
| Dimbar | Nej |

| Mekanik och armaturhus | |
|----------------------------|-------------------|
| Ljuskällans ytbehandling | Frostad |
| Material i lampan | Glas |
| Total längd | 121 mm |
| Total bredd | 70 mm |
| Total höjd | 121 mm |
| Mått (höjd x bredd x djup) | 121 x 70 x 121 mm |
| Lampform | A67 |
| Nettovikt (styck) | 0,034 kg |

| Användning och godkännande | |
|---------------------------------|------------|
| Energieffektivitetsklass | D |
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim | 18 kWh |
| EPREL-registreringsnummer | 374907 |
| EU RoHS-kompatibel | Ja |
| EyeComfort | Ja |
| LED-innovationer | EyeComfort |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Flimmervärde (PstLM) | 1 |
| Stroboskopisk effekt | 0,4 |
| Omgivningstemperatur | -20 till +45 °C |


Användningsförhållanden

| | |
|-------------------------------------|----|
| kan den användas i slutna armaturer | No |
|-------------------------------------|----|

Produktdata

| | |
|---|--|
| Beställningsproduktnamn | LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4 |
| Fullständigt produktnamn | LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4 |
| Full EOC | 871869976461600 |
| Beskrivning av lokal kod | 8294364 |
| Beställningsnummer | 929002372801 |
| Materialnummer (12NC) | 929002372801 |
| Lokal kod | 8294364 |
| Räknare - antal per förpackning | 1 |
| EAN/UPC - Produkt/fodral | 8718699764616 |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 4 |
| EAN/UPC - Hölje | 8718699764623 |



Måttskiss



| Product | D | C |
|--|-------|--------|
| LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4 | 70 mm | 121 mm |


Classic filament LEDbulbs

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

General uniform lighting - LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4




Light Distribution Diagram - LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

Classic filament LEDbulbs

