



# LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

## LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

### Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Nennlichtausbeute (nom.)	
Sockel	E27 [E27]	150.00 lm/W	
Nennlebensdauer	15'000 Stunde(n)	Farbkonsistenz	<6
Schaltzyklus	20'000	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Nennlebensdauer (Std.)	15'000 Stunde(n)	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Beleuchtungstechnologie	LED	Flackerwert (PstLM)	1
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Stroboskopeffektwert (SVM)	0.4
EU RoHS-konform	Ja	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtstrom	3'452 lm	Energieverbrauch	23 W
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Lampenstrom (Nom)	200 mA
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Äquivalente Leistung	200 W

# LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.51
Spannung (Nom)	220-240 V

## Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	55 °C
-------------------------	-------

## Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

## Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	A95 [A 95 mm]

## Genehmigung und Anwendung


Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	23 kWh

EPREL Registrierungsnummer	374908
EyeComfort	Ja

## Produktdaten


Bestell-Produktname	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF
Gesamtbezeichnung des Produkts	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF
Gesamt-Produktcode	871869976463000
Bestellcode	76463000
Material-Nr. (12NC)	929002372901
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699764630
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718699764647

## Abmessungsskizzen




Product	D	C
LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	95 mm	165 mm

## Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF



Light Distribution Diagram - LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF

# LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

## Photometrische Daten



General uniform lighting - LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF

