



LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet
- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E27 [E27]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20.000
Nennlebensdauer (Std.)	15.000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
EU RoHS-konform	Ja


Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstrom	3.452 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	150,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Flackerwert (PstLM)	1
Stroboskopeffektwert (SVM)	0,4
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	23 W
Lampenstrom (Nom)	200 mA
Äquivalente Leistung	200 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,51
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	55 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt

Kolbenform	A95 [A 95 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	23 kWh
EPREL Registrierungsnummer	374908
EyeComfort	Ja
Produktinformationen	
Bestell-Produktname	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF
Gesamtbezeichnung des Produkts	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF
Gesamt-Produktcode	871869976463000
Bestellcode	76463000
Material-Nr. (I2NC)	929002372901
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699764630
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718699764647


Abmessungsskizzen



Product	D	C
LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	95 mm	165 mm


LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF

Light Distribution Diagram - LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF




General uniform lighting - LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

