



Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF

Lampy LED Classic łączą w sobie tradycyjne kształty żarówek z zaletami technologii LED. Dostarczają piękne, dekoracyjne ciepłe białe światło, oszczędzając około 90% kosztów energii w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	20 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia

Kod Barwy	827 [CCT of 2700K]
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Strumień Świetlny	3 452 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	150,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4

Photobiological safety according to EN 62471	RG0
--	-----

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	23 W
Lamp Current (Nom)	200 mA
Równoważna moc w watach	200 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,51
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	55 °C
--------------------------------------	-------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Matowy
Materiał żarówki	Szyba
Kształt bańki	A95

Certyfikaty i zastosowania


Klasa Efektywności Energetycznej	D
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	23 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	374908
EyeComfort	Tak
Innowacje w zakresie technologii LED	EyeComfort

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF
------------------------------	--


Pełna nazwa produktu	LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF
Full EOC	871869976463000
Kod zamówienia	76463000
Materiał Nr (12NC)	929002372901
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718699764630
Numerator - Packs per outer box	4
EAN/UPC - Opakowanie	8718699764647

Rysunki techniczne




Product	D	C
LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF	95 mm	165 mm

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 200W A95 E27 WW FR ND
1PF



Light Distribution Diagram - LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem


Dane fotometryczne




General Uniform Lighting - LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF

General uniform lighting - LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF

