



# Bombillas de alta luminosidad Corepro Glass

## CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G

CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 2700 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio

CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 2700 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio, 150.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

### Datos del producto


Información general		Índice de reproducción cromática (IRC)	
Base del casquillo	E27	Índice de reproducción cromática (IRC)	80
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Ciclo de encendido/apagado	20.000	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Lighting Technology	LEDbulb	Operativos y eléctricos	
Referencia de medición de flujo	Sphere	Line Frequency	50 to 60 Hz
Período de garantía	2 años	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Datos técnicos de la luz		Consumo de energía	23 W
Código de color	827 [CCT of 2700K]	Corriente de lámpara (nom.)	200 mA
Ángulo de haz (nom.)	300 °	Equivalente de potencia	200 W
Flujo luminoso	3.452 lm	Hora de inicio (nom.)	0.5 s
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2700 K	Factor de potencia (fracción)	0.51
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	150,00 lm/W	Voltaje (nom.)	220-240 V
Consistencia del color	<6		

# Bombillas de alta luminosidad Corepro Glass

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	55 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Mate
Material de bombilla	Vidrio
Forma de la bombilla	A95
Peso neto (pieza)	0,086 kg
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	D
Consumo energético kWh/1000 h	23 kWh
Número de registro EPREL	374908
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	1


Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +45 °C
Condiciones de aplicación	
Tecnología inalámbrica	No aplicable
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G
Nombre completo del producto	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G
Full EOC	871951434667300
Código de pedido	34667300
Código 12NC	929002372902
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514346673
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8719514346680

## Plano de dimensiones




Product	D	C
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	95 mm	165 mm

## Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G

# Bombillas de alta luminosidad Corepro Glass

## Datos fotométricos



General Uniform Lighting - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G

General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G

## Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G

