



# CorePro Glass High Lumen bulbs

## CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G

CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 2700 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

De här CorePro LED-lamporna med glödtråd har klassisk design och kombinerar de klassiska formerna på glödlampor med LED-teknikens långa livslängd. Ett mycket enkelt val för de som vill ha ett LED-alternativ för eftermontering. LED-lamporna har höga lumental och ger 90 % energibesparing jämfört med konventionella glödlampor. CorePro LED-lampor med höga lumental ger utmärkt ljuskvalitet. Energibesparande LED-belysning med en livslängd på 15 000 timmar för att minska underhållskostnaderna.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	E27
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2 år

Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	300 °
Ljusflöde	3 452 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K

Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	150,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Strömförbrukning	23 W
Lampström (nom)	200 mA
Motsvarande effekt	200 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s

# CorePro Glass High Lumen bulbs

Effektfaktor (fraktion)	0.51
Spänning (nom)	220-240 V

## Temperatur

T-Case max. (nom)	55 °C
-------------------	-------

## Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

## Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Glas
Lampform	A95
Nettovikt (styck)	0,086 kg

## Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	D
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	23 kWh
EPREL-registreringsnummer	374908
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1

Stroboskopisk effekt	0.4
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C


## Användningsförhållanden

kan den användas i slutna armaturer	No
Trådlös teknik	Ej tillämpligt

## Produktdata

Beställningsproduktnamn	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G
Full EOC	871951434667300
Beskrivning av lokal kod	8296496
Beställningsnummer	929002372902
Materialnummer (12NC)	929002372902
Lokal kod	8296496
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514346673
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8719514346680



## Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	95 mm	165 mm


# CorePro Glass High Lumen bulbs

## Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G


Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G




© 2023 Philips Lighting B.V. Philips Lighting B.V. Page 1/1

General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G

## Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G

## CorePro Glass High Lumen bulbs

