



Classic filament LEDbulbs

LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4

Με κλασική παραδοσιακή σχεδίαση, οι κλασικοί λαμπτήρες νήματος LEDbulb συνδυάζουν τα οικεία σχήματα των λαμπτήρων πυράκτωσης με τα οφέλη της τεχνολογίας LED μεγάλης διάρκειας ζωής. Προσφέρουν όμορφο, διακοσμητικό, θερμό λευκό φως ενώ εξοικονομούν περίπου 90% σε ενεργειακό κόστος συγκριτικά με τους παραδοσιακούς λαμπτήρες φωτισμού.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E27 [E27]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h
Κύκλος λειτουργίας	20.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)	15.000 h
Lighting Technology	LED
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	840 [CCT of 4000K]
Κωδικός χρώματος	840 [CCT of 4000K]
Φωτεινή ροή	3.452 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	4000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	150,00 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80

LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1
Στροβοσκοπικό εφέ	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	23 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	200 mA
Αντίστοιχη ισχύς	200 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	0,5 s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0,51
Τάση (ονομ.)	220-240 V
Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	55 °C

Classic filament LEDbulbs

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Όχι
--------------------	-----

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβληήμα

Φινίρισμα λαμπτήρα	Ματ
Σχήμα λαμπτήρα	A95 [A 95mm]

Έγκριση και Εφαρμογή


Κλάση ενεργειακής απόδοσης	D
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	23 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	374909
EyeComfort	Ναι

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγέλως προϊόντος	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4
----------------------------	--



Πλήρες όνομα προϊόντος	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4
Full EOC	871869976465400
Κωδικός παραγγελίας	76465400
Αρ. υλικού (12NC)	929002373001
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
ΕΑΝ/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718699764654
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	4
ΕΑΝ/UPC - Κιβώπο	8718699764661

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	95 mm	165 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




General uniform lighting - LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4

Light Distribution Diagram - LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4


Classic filament LEDbulbs

Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4

