



Klassieke filament LEDbulb

LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4

De Classic LED-gloeidraadlampen met legendarisch design koppelen de vertrouwde vorm van klassieke gloeilampen aan de voordelen van de duurzame LED-technologie. Ze stralen een mooi, decoratief, warmwit licht uit en besparen zo'n 90% energie ten opzichte van de traditionele gloeidraadlampen

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Nominale levensduur (uren)	15.000 hr
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	3.452 lm
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	150,00 lm/W
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4


Photobiological safety according to EN 62471 RG0	
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	23 W
Lampstroom (nom.)	200 mA
Overeenkomstig vermogen	200 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,51
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Klassieke filament LEDbulb

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	A95
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	D
Energieverbruik kWh/1.000 uur	23 kWh
EPREL-registratienummer	374909
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja
LED-innovaties	EyeComfort
Toepassingsomstandigheden	
kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen No	



Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4
Volledige productnaam	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4
Full EOC	871869976465400
Bestelcode	8718699764654
Materiaalnr. (12NC)	929002373001
Numerator - Aantal per pak	1
Nettogewicht (per stuk)	0,104 kg
EAN/UPC - product/behuizing	8718699764654
Numerator - Dozen per buitendoos	4
EAN/UPC - Case	8718699764661

Maatschets



Product	D	C
LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	95 mm	165 mm

Fotometrische gegevens




General uniform lighting - LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4

Light Distribution Diagram - LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4


Klassieke filament LEDbulb

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 200W A95 E27 CW FR ND
1PF/4

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4

