



Classic filament LEDbulbs

LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4

CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 4000 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 time(r), Glass

De klassiske LED-pærene med glødetråd har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den langvarige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle lyspærer.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	20 000
Anslått levetid (timer)	15 000 time(r)
Lighting Technology	LEDbulb
Referanse for fluksmåling	Sphere
Garantiperiode	2 år
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]
Fargekode	840 [CCT of 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 grad(er)
Lysytelse	3 452 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korreleret fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	150,00 lm/W

Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	23 W
lyskildestrøm (nom.)	200 mA
Effekten som tilsvarer	200 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar for lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.51
Spenning (nom.)	220-240 V

Classic filament LEDbulbs

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	55 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Total lengde	165 mm
Total bredde	95 mm
Total høyde	165 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	165 x 95 x 165 mm
Lyspæreform	A95
Nettvekt (stykk)	0,104 kg


Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitet, klasse	D
Energiforbruk kWh/1000 t	23 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	374909
I samsvar med EU RoHS	Ja
EyeComfort	Ja
LED-innovasjoner	EyeComfort

Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +45 °C

Bruksforhold	
Kan produktet brukes i lukkede armaturer?	No
Trådløs teknologi	Ikke relevant

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4
Fullstendig produktnavn	LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4
Full EOC	871869976465400
Bestillingskode	929002373001
Materialenr. (12NC)	929002373001
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699764654
SAP-teller – pakker per utvendige	4
EAN/UPC – boks	8718699764661



Målskisse



Product	D	C
LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4	95 mm	165 mm


Classic filament LEDbulbs

Fotometriske data



General uniform lighting - LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4

Light Distribution Diagram - LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4



Spectral Power Distribution Colour - LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4

Classic filament LEDbulbs

